

Garant**Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, Ø cabeza de martillo: 60 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	754750 60
GTIN	4045197923578
Clase de artículo	71D

Descripción**Ejecución:**

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media). **Antirrebote** gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Con mango de madera de nogal negro.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 754840.

Longitud de cabeza con bocas: 120 mm

Longitud de mango: 360 mm

Longitud total: 420 mm

Peso: 1,47 kg

Descripción técnica

Peso	1,47 kg
Longitud total	420 mm
Longitud de mango	360 mm
Ø cabeza de martillo	60 mm

Longitud de cabeza con bocas	120 mm
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailonbombeado Ø cabeza de martillo 60 mm	754730 60
Mango de martillo de madera de nogal negro con cuña para Ø de cabezal 60 mm	754840 60
Boca de recambio de nailonplano Ø cabeza de martillo 60 mm	754720 60