


**Martillo a dos manos antirrebote, Ø cabeza de martillo (mm) / Peso (kg):
100/7**

Datos de pedido

Número de pedido	755400 100/7
GTIN	4030618301868
Clase de artículo	73W

Descripción
Ejecución:

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. **Antirrebote** gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo. Mango madera nogal negro de primera calidad.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910; en cuanto mango de madera de nogal negro de recambio, ver 755140.

Longitud de cabeza con bocas: 210 mm

Ø de superficies de impacto de los insertos: 100 mm

Longitud de mango: 900 mm

Longitud total: 1000 mm

Peso: 7 kg

Descripción técnica

Ø cabeza de martillo	100 mm
Peso	7 kg
Material mango	Madera de nogal negro
Longitud de cabeza con bocas	210 mm
Longitud total	1000 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	100 mm
Material carcasa	Acero
Longitud de mango	900 mm

Serie	SUPERCRAFT®
Material inserto	Nailon, blanco, duro
Quality Dress	SUPERCRAFT
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailon Ø cabeza de martillo 100 mm	754910 100
Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø cabeza de martillo 100 mm	755140 100