

Alicates regulables Cobra® cromados, Longitud total: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	705900 250
GTIN	4003773043805
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones.

Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.

Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico. Con **posibilidad de ajuste preciso enclavable** aplicando presión en el botón de resorte.

Mangos revestidos de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Partes opcionales:

Mordazas n.º 705805 de cada tam. 180-300.

Descripción técnica

Número de enclavamientos ajuste preciso	25
Longitud total	250 mm
Abertura de sujeción para tubos	2 pul
Abertura de sujeción para hexágono	46 mm
Mango	revestido de plástico
Quality Dress	Cobra
Superficie	cromado



705920 250

Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Ajuste rápido	no
Autoenganche	SÍ
Protección antienganche	SÍ
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

Accesorios

Juego de piezas de repuesto Tipo 250

28.02.2024 21:35