

**Alicates regulables Alligator® atramentados, Longitud total: 400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	705500 400
GTIN	4003773075844
Clase de artículo	73F

**Descripción****Ejecución:**

**Articulación empotrada** (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

**Descripción técnica**

Longitud total	400 mm
Abertura de sujeción para tubos	3.1/2 pul
Abertura de sujeción para hexágono	95 mm
Mango	revestido de plástico
Quality Dress	Alligator
Superficie	atramentado en negro
Norma	DIN ISO 8976
Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Autoenganche	sí

Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables