



Alicates universales, cromados Aislados por inmersión según VDE, Longitud total: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	701735 180
GTIN	4003773015314
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Acero especial para herramientas, mordazas dentadas. **Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).

Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico, **aislados por inmersión**.

Norma:

DIN ISO 5746.

Descripción técnica

Valores de corte alambre duro hasta Ø	2,2 mm
Longitud total	180 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	aislado por inmersión
Material	Acero de herramientas especial
Superficie	cromado
exento de chispas	no

Tipo de producto

Alicate multifunción