

**Garant****Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total:  
180mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	701910 180
GTIN	4045197501448
Clase de artículo	71B

## Descripción

**Ejecución:**

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Aislados conforme a **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

**Norma:****DIN ISO 5746.****Material:**

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

## Descripción técnica

Valores de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Longitud total	180 mm
Valores de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene

Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado
exento de chispas	no
Tipo de producto	Alicate multifunción