



Lámpara de trabajo de luz LED-EX con batería, Tipo: UNI-EX



Datos de pedido

Número de pedido	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.

Iluminación extremadamente clara y vida útil muy larga.

Lámpara de trabajo LED EX multifuncional con batería. Luz principal con interruptor de dos niveles y foco superior.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Norma:

Certificado para zona 0 de ATEX y zona 20 de ATEX.

Directiva ATEX n.º 2014/34/UE, autorizada y certificada según IEC e IECEx.

Suministro:

Incluye cable de carga y estación de carga.

Descripción técnica

Temperatura de color	6000 K
Corriente de alumbrado	200 lm

Corriente de alumbrado nivel 2	330 lm
Capacidad de la batería	2,8 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	3,2 V
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
Longitud total	220 mm
Valor CRI	80
Clase de protección IP	IP 65
Anchura total	70 mm
Duración de la iluminación nivel 2	3 h
Duración ilumin.	7,5 h
Peso	420 g
Característica del equipo	Apropiado para zona EX
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	zona 20
Altura total	39 mm
Quality Dress	UNI-EX
Tipo de producto	Lámpara de trabajo