

**Punta para ranura, 5/16 pulgada C 8, Anchura de filo: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	675460 12
GTIN	4013288011305
Clase de artículo	63H

Descripción**Ejecución:**

Para el asiento en soportes manuales o máquinas con el soporte hexagonal correspondiente.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descripción técnica

Longitud total	41 mm
Grosor de filo	2 mm
Anchura de filo	12 mm
Mango hexagonal para puntas	C8
Quality Dress	800/2 Z
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Herramienta de puntas