

**Tenazas ferralista, modelo resistente, galvanizadas, Longitud total: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	706670 300
GTIN	4003773228110
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Con cabeza especialmente delgada y brazos largos. Filos muy resistentes con corte de precisión, cabeza brillante.

Aplicación:

Especialmente adecuadas para trenzado de hierro armado, con transmisión elevada. Corta alambre blando hasta \varnothing 4,5 mm. Descarga de tendones y musculatura mediante amortiguación potente del golpe de corte.

Norma:

DIN ISO 9242

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	300 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta \varnothing	3,8 mm
Norma	DIN ISO 9242
Encabezamiento	delgado
Brazo	largo
Material	Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	galvanizado

Tipo de producto

Tenaza de corte