



Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15°, KW, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	725505 160
GTIN	4003773041245
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.

Cabeza acodada 15°.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (**no para metal**).

Material:

Acero eléctrico al vanadio, forjado y templado en aceite.

Descripción técnica

Bisel de corte	sin filo de corte
Atributo del nombre de producto	KW
Tipo de producto	Alicate cortante