



Varilla de 8 mm Pozidriv, Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	659872 2
GTIN	7610733220489
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para :

Atornilladores dinámicos n.º 659906, 659908 y 659912 **tam. 1600**.

659911 **tam. 1600** (hasta cat. 48), así como surtidos de destornilladores n.º 667625 / 667645.

Longitud total: 160 mm

Longitud útil: 144 mm

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Tamaño de ranura en cruz	2
Longitud total	160 mm
Longitud útil	144 mm
Tipo de producto	Inserto de destornillador