



Varilla de 8 mm Pozidriv, Tamaño de ranura en cruz: 3



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 659872 3 |
| GTIN | 7610733220496 |
| Clase de artículo | 63D |

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para :

Atornilladores dinámicos n.º 659906, 659908 y 659912 **tam. 1600**.

659911 **tam. 1600** (hasta cat. 48), así como surtidos de destornilladores n.º 667625 / 667645.

Longitud total: 180 mm

Longitud útil: 164 mm

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Longitud útil | 164 mm |
| Tamaño de ranura en cruz | 3 |
| Longitud total | 180 mm |
| Perfil de salida | Destornillador Pozidriv |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador |