



## Punta de macho para roscar HSS, Para rosca: M5



### Datos de pedido

Número de pedido	676307 M5
GTIN	4013288119094
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

#### Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

#### Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Empleo con tipo de perforación: hasta 1 × D en agujero pasante

Longitud total: 36 mm

Longitud del mango: 14 mm

Altura de paso: 0,8 mm

### Descripción técnica

Para rosca	M5
Longitud total	36 mm
Altura de paso	0,8 mm
Longitud del mango	14 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Tipo de rosca	M
Material de corte	HSS
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ángulo de flanco	60 grados

Empleo con tipo de perforación	hasta 1 × D en agujero pasante
Tipo de producto	Punta de macho para roscar