



## Juego de puntas de broca espiral en estuche plegable, 19 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	676304
GTIN	4013288101570
Clase de artículo	63H

### Descripción

**Ejecución:**

Mango hexagonal 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

**Ventaja:**

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

**Aplicación:**

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

De aplicación universal en metal, madera y plásticos.

Tamaños de agujero de remache especiales 3,1 y 5,1 mm.

**Contenido:**

Puntas de broca espiral: N.º 676302 1 ud. de cada tam. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

Puntas para Phillips: N.º 675200 2 uds. tam. 1/25; 3 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25

Puntas para TORX® interior: N.º 675340 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Mango de acoplamiento "Rapidaptor": 1 ud. similar a n.º 675020 tam. 6,3K (sin imán)

### Descripción técnica

Número de piezas	19
Número de brocas	6
Perfil de salida	Destornillador para Phillips

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material de corte	HSS
Ángulo de punta	118 grados
Tipo de producto	Bit de broca espiral

## Accesorios

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675200 2/25
Punta de broca espiral HSS Ø de broca 4 mm	676302 4
Punta de broca espiral HSS Ø de broca 4,2 mm	676302 4,2
Punta de broca espiral HSS Ø de broca 5 mm	676302 5
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675200 1/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675340 TX25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX40	675340 TX40
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675340 TX15
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675340 TX10
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675200 3/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675340 TX20
Punta de broca espiral HSS Ø de broca 6 mm	676302 6
Punta de broca espiral HSS Ø de broca 8 mm	676302 8
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX30	675340 TX30
Punta de broca espiral HSS Ø de broca 3 mm	676302 3