



## Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	713100 200
GTIN	4003773035022
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordaza cromada. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a torsión. Mangos con cubiertas de varios componentes.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Long. de mord.	73 mm
Mango	Funda de varios componentes
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate multifunción