

**Varilla de 6 mm Pozidriv, Tamaño de ranura en cruz: 0****Datos de pedido**

Número de pedido	659923 0
GTIN	7610733220830
Clase de artículo	63D

Descripción**Ejecución:**

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para :

Atornilladores dinamométricos n.º 659906/659908/659911 tam. 80; 250; 500 (hasta cat. 48)/659912 **tam. 200; 500**/659918 y surtidos de destornilladores de montaje n.º 625441/667532/667551/667601/667615.

Longitud total: 160 mm

Longitud útil: 80 mm

Descripción técnica

Longitud útil	80 mm
Longitud total	160 mm
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tamaño de ranura en cruz	0
Tipo de producto	Inserto de destornillador