

**Punta de broca espiral para madera, Ø de broca: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	676315 6
GTIN	9002696265313
Clase de artículo	66B

**Descripción****Ejecución:**

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

**Ventaja:**

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

**Aplicación:**

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Para taladrados precisos y sin grietas en madera blanda, madera dura y tableros de madera revestidos.

**Descripción técnica**

Longitud total	95 mm
Longitud de espiral	55 mm
Ø de broca	6 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Material de corte	HSS
Tipo de producto	Bit de broca espiral