



Varilla de 6 mm Pozidriv, Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	659923 2
GTIN	7610733220854
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para :

Atornilladores dinamométricos n.º 659906/659908/659911 tam. 80; 250; 500 (hasta cat. 48)/659912 **tam. 200; 500**/659918 y surtidos de destornilladores de montaje n.º 625441/667532/667551/667601/667615.

Longitud total: 200 mm

Longitud útil: 120 mm

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tamaño de ranura en cruz	2
Longitud total	200 mm
Longitud útil	120 mm
Tipo de producto	Inserto de destornillador