

**Erdi****Cizalla ideal para chapa, izquierda, Longitud total: 240 mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	766200 240
GTIN	4010220010976
Clase de artículo	73X

## Descripción

### Ejecución:

Cabeza de cizalla forjada en estampa, filos templados por inducción. Atornillado industrial reajutable, transmisión doble de palanca con muelle de apertura incorporado. Con microdentado. Cabeza de cizalla de **acero fino S** (HRC 60 – 62), brazos completamente de acero forjado con protección antideslizante.

**Capacidad de corte:** Chapas hasta 2,0 mm; chapas V2A hasta 1,5 mm.

- **Bisel de corte optimizado para una salida de chapa mejorada.**
- **El ángulo de abertura de los mangos reducido y la prolongación de los filos hacia la articulación suponen una fuerza de aplicación inferior durante el corte.**

### Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.

Longitud filos: 24 mm

## Descripción técnica

Longitud filos	24 mm
Longitud total	240 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Tijera

## Accesorios

Surtido de reparación para cizallas para chapa Ideal

766110