



Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: J5



Datos de pedido

Número de pedido	719795 J5
GTIN	4003773024910
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Mangos de acero con dispositivo inmovilizador.

Con puntas de precisión insertadas. Forma C, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descripción técnica

Longitud total	570 mm
Forma	C
para Ø de arandela de seguridad interior	122 - 300 mm
Ø de puntas	3,5 mm
Norma	DIN 5256 C
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior acodado
Forma mordazas	recta
Material	Cuchilla de laminación

Material punta	Acero de herramientas especial, templado en aceite
Superficie	con recubrimiento de polvo negro
Mango con dispositivo de sujeción	sí
Punta intercambiable	sí
Tipo de producto	Alicates para anillos de seguridad

Accesorios

Par de puntas para alicates para anillos de seguridad Forma J5	719810 J5
--	-----------