

Garant**Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: J4****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 719770 J4 |
| GTIN | 4045197504036 |
| Clase de artículo | 71B |

Descripción**Ejecución:**

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.

Pinza negra. Cabeza rectificada. Mangos revestidos de plástico.

Con puntas de precisión insertadas. Forma C, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descripción técnica

| | |
|--|-----------------------|
| Ø de puntas | 3,2 mm |
| Longitud total | 320 mm |
| Forma | C |
| para Ø de arandela de seguridad interior | 85 - 140 mm |
| Norma | DIN 5256 C |
| Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto |
| Forma mordazas | recta |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Mango | revestidos de plástico |
| Material | Acero especial |
| Material punta | Acero especial |
| Superficie | negro |
| Articulación con muelle de apertura integrado | sí |
| Mango con dispositivo de sujeción | no |
| Punta intercambiable | no |
| Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |