



Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: A31



Datos de pedido

Número de pedido	719890 A31
GTIN	4003773048848
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.

Pinza atramentada en gris. Mangos revestidos de plástico. Articulación con **muelle de apertura integrado. Forma B, mordazas acodadas 90°.**

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descripción técnica

para Ø arandelas de seguridad exteriores	40 - 100 mm
Longitud total	210 mm
Ø de puntas	2,3 mm
Forma	B
Norma	DIN 5254 B
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Forma mordazas	acodado 90°

Mango	revestidos de plástico
Material	Acero especial
Superficie	atramentado en gris
con tope limitador	no
Articulación con muelle de apertura integrado	sí
Mango con dispositivo de sujeción	no
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad