



Alicates de precisión para arandelas de seguridad con tope limitador, Tipo: A0



Datos de pedido

Número de pedido	719892 A0
GTIN	4003773061748
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.

Con tope limitador ajustable.

Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico. Articulación con **muelle de apertura integrado. Forma A, mordazas rectas.**

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descripción técnica

Longitud total	140 mm
Forma	A

para Ø arandelas de seguridad exteriores	3 - 10 mm
Ø de puntas	0,9 mm
Norma	DIN 5254 A
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior recto
Forma mordazas	recta
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero especial
Superficie	atramentado en gris
con tope limitador	sí
Articulación con muelle de apertura integrado	sí
Mango con dispositivo de sujeción	no
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad