



Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: A3



Datos de pedido

Número de pedido	719845 A3
GTIN	4045197493262
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Alicates atramentado en negro, mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

Similar a **DIN 5254**.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	225 mm
para \varnothing arandelas de seguridad exteriores	40 - 100 mm
\varnothing de puntas	2,3 mm
Norma	similar a DIN 5254
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Forma mordazas	acodado 45°
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro
Punta intercambiable	no

Tipo de producto

Alicate para anillos de seguridad