



Calibre de rectificación de brocas helicoidales fijo, Capacidad de medición: 118grados



Datos de pedido

Número de pedido	475205 118
GTIN	4045197926234
Clase de artículo	42H

Descripción

Ejecución:

Fijo, para brocas espirales con ángulo de punta de 118° hasta Ø 50 mm.

Descripción técnica

Ángulo	118 grados
Ø máximo broca	50 mm
Tipo de producto	Calibre de rectificación