

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 16/09mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	A16M SSKCR/L09
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	9 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	20 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Longitud de voladizo $L_1$	48 mm
Longitud de sujeción $L_2$	15,25 mm
Desplazamiento central $L_3$	11 mm
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500