

Garant

Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 32/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 39
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	12,5 mm
Tornillo para calzo	259025 3
Tamaño del mango	32 mm
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Código ISO Soporte	MVVNN 3225P16
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	45 mm
Tamaño de placa	16 mm
Brida de sujeción	259038 2
Longitud total L de los soportes neutros	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500