

**Micrómetro para exteriores digital con superficies de medición en forma de plato, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 421728 0-25   |
| GTIN              | 4045197928924 |
| Clase de artículo | 42B           |

**Descripción****Ejecución:**

Indicación digital fácilmente legible, con lectura analógica adicional. Carcasa metálica resistente. Varilla patrón fija

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357

**Descripción técnica**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lectura                                    | 0,001 mm    |
| Calibración                                | B1          |
| Paralelismo de las superficies de medición | 4 µm        |
| Lectura                                    | 0,00005 pul |
| Cantidad de pilas contenidas               | 1           |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas   | 081560 357  |
| Margen de error                            | 4 µm        |
| Ø de disco de medición                     | 20 mm       |
| Suministro de energía                      | con pilas   |
| Norma                                      | ISO 3611    |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Técnica de medición           | digital                  |
| Embalaje                      | Caja estable             |
| Lectura conmutable            | mm / pulgadas            |
| Graduación tambor de medición | 1/50                     |
| Tipo de producto              | Micrómetro de exteriores |

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/421728-0-25>