

**Garant****Mini barra de mandrinar HM, derecha, Longitud de alcance L1/tamaño de plaquita d: 21/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270006 21/6
GTIN	4045197928955
Clase de artículo	21V

**Descripción****Ejecución:**

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Cambio sencillo de la plaquita de corte.**

**Descripción técnica**

Longitud total L	80,5 mm
Tornillo para plaquita	279815 10
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11,5 mm
Tamaño de placa	06 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	21 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para  
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500