

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa:  
20/09mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tornillo para calzo	269013 2
Código ISO Soporte	SCSCR/L 2020K09
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	22 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	126 mm
Tamaño de placa	9 mm
Calzo	269005 1
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500