

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa:  
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Código ISO Soporte	SCSCR/L 2525M12
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	27 mm
Calzo	269005 6
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Longitud total L	151 mm
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500