

Garant**Carro con manija T3, Tipo: T36****Datos de pedido**

Número de pedido	918520 T36
GTIN	4045197612106
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

1 superficie de carga.

Construcción de acero soldado, plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Pared perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Norma	EN 1757 - 3
-------	-------------

Anchura de superficie de carga	1000 mm
Tipo	T36
Peso	34 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Capacidad de carga	500 kg
Altura de superficie de carga	270 mm
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Anchura	1120 mm
Altura	990 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Ø rueda	200 mm
Profundidad	709 mm
Profundidad superficie de carga	700 mm
Tipo de producto	Carro con manija

Accesorios

Tablero de bornes para mesas rodantes	918581
Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP5	918580 SP5