

**Garant****Mesa rodante T7, Tipo: T74****Datos de pedido**

Número de pedido	918540 T74
GTIN	4045197611864
Clase de artículo	91T

**Descripción****Ejecución:**

3 superficies de carga.

Planta intermedia que se puede fijar a 3 alturas. Construcción de acero soldado, plataforma de **tablero de material derivado de madera** con superficie resistente al rayado de color antracita. Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Partes opcionales:**

Panel de chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

**Lacado:**

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Anchura	980 mm
Norma	EN 1757-3
Profundidad	509 mm
Profundidad superficie de carga	500 mm
Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Altura de superficie de carga arriba	850 mm
Tipo	T74
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura de superficie de carga	850 mm
Capacidad de carga superficie de carga centro	80 kg
Capacidad de carga máxima	250 kg
Ø rueda	125 mm
Altura	1020 mm
Peso	45 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga centro	522 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	80 kg
Tipo de producto	Mesa rodante

## Accesorios

Cajón adicional para mesas rodantes Tipo 75	918556 75
Tablero de bornes para mesas rodantes	918581
Fondo intermedio para mesa rodante T5 y T7 para atornillar Profundidad superficie de carga 500 mm	918570 500
Panel de chapa perforada para atornillar Tipo SP2	918580 SP2