

Garant**Portabrocas corto Forma A, HSK-A 100, Gama de sujeción: 1-16mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 307735 1-16 |
| GTIN | 4045197931894 |
| Clase de artículo | 31B |

Descripción**Ejecución:**

- **Para giro a derecha y a izquierda.**
 - **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.
Precisión de concentricidad $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Construcción delgada.**
 - **Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.**
 - **Pares de sujeción óptimos en la herramienta.**

Suministro:

Incluida **llave de apriete** con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descripción técnica

| | |
|---|-----------|
| Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220 | TX25 |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 110 mm |
| Gama de sujeción | 1 - 16 mm |
| Tipo de construcción | delgado |

| | |
|---|---------------------|
| Adaptador | HSK-A 100 |
| Norma asiento | ISO 12164-1 |
| Norma asiento | DIN 69882-7 |
| Norma asiento | DIN 69893-1 |
| Forma | A |
| Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 20 µm |
| Tipo de producto | Portabrocas corto |