

**Garant****Portabrocas corto, VDI 40, Gama de sujeción: 1-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Clase de artículo	31B

**Descripción****Ejecución:**

- Alimentación de refrigerante mediante taladro de indexación.
- Presión del refrigerante máxima 50 bar.
- Tipo GARANT con llave de apriete Torx® para cierre de fuerza elevado.

**Aplicación:**

En tornos CN y centros de mecanizado.

**Norma:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

Ø exterior plato $d_1$	50,5 mm
Longitud de voladizo $l_1$	90 mm
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Llave de apriete	TX25
Tamaño VDI	VDI 40
Código de colores mango VDI	VDI 40
Tipo de producto	VDI-portabrocas corto

