



## Rasqueta de precisión con lámina cortante intercambiable Acero de herramientas



### Datos de pedido

Número de pedido	836400
GTIN	7290003236701
Clase de artículo	83G

### Descripción

#### Ejecución:

Soporte de metal ligero (120 mm de largo) con pinza portapieza y lámina cortante de perfil hueco triangular intercambiable y extraíble de **acero para herramientas especial** o **metal duro**. Cuchilla cortante extensible y reafilable en toda su longitud.

#### Nota:

Ver también las láminas rascadoras n.º 839677; 839678.

### Descripción técnica

Longitud total	120 mm
Anchura de lámina cortante	4,2 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Versión mango	hexagonal 12 mm
Material cuchilla	WS
Cuchilla intercambiable	sí
Tipo de producto	Rascador

### Accesorios

Cuchilla rascadora mini, recta	839677
--------------------------------	--------

Cuchilla rascadora especial, acodada	839678
Cuchilla cortante de recambio recta (80 × 4,2 mm)Acero de herramientas	836410
Cuchilla cortante de recambio recta (50 × 3,2 mm)Metal duro	836420
Cuchilla cortante de recambio recta (75 × 3,2 mm)HSS	836425