

**Soporte de material, Tipo: 3280****Datos de pedido**

Número de pedido	919902 3280
GTIN	4017976032801
Clase de artículo	96F

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero soldado con plataforma de chapa de acero para cajas de plástico y cestas de alambre.

Regulación de la altura manual a intervalos de 25 mm.

4 ruedas orientables (dos con inmovilizador) con cubiertas de elastómero termoplástico.

Plataforma de chapa de acero inclinable y borde de apoyo por un lado.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Capacidad de carga	150 kg
Tipo	3280
Ø rueda	75 mm
Peso	18 kg
Inclinación regulable	0; 15; 30 grados

Anchura de superficie de carga	510 mm
Profundidad superficie de carga	410 mm
Intervalo de regulación de altura	500 - 775 mm
Tipo de producto	Soporte de material