



## Estantería rodante con 4 superficies de carga, Tipo: 8312



### Datos de pedido

Número de pedido	919880 8312
GTIN	4017976083124
Clase de artículo	96F

### Descripción

#### Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, paredes frontales con tirantes tubulares verticales separados a intervalos de 130 mm. Plataformas de tableros de madera con decoración de haya en la superficie. Estantes regulables en altura a intervalos de 100 mm. Estante inferior no regulable. 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con cojinete de bola acanalado.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

### Descripción técnica

Capacidad de carga total	600 kg
Material rueda	TPE
Anchura de superficie de carga	1000 mm

Tipo	8312
Altura de superficie de carga 2	669 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga 4	1469 mm
Norma	EN 1757-3
Capacidad de carga por estante	90 kg
Peso	83 kg
Anchura	1169 mm
Ø rueda	200 mm
Altura de superficie de carga 1	269 mm
Tirador deslizante	sí
Altura de superficie de carga 3	1069 mm
Altura	1800 mm
Retícula de regulación de la altura	100 mm
Profundidad	709 mm
Profundidad superficie de carga	700 mm
Regulación de la altura en el intervalo	100 mm
Tipo de producto	Estanterías rodantes