

**Garant**
**TN. G 160404, Clase: HB7410-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	251542 HB7410-1
GTIN	4045197937735
Clase de artículo	21G

### Descripción

TN. G 160404 HB7410-1 Clase: HB7410-1  
 Rompevirutas: TAM  
 Tolerancia: G  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 90 m/min

### Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	Ti
Rompevirutas	TAM
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Radio angular	0,4 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 90 m/min
Clase	HB7410-1
Código ISO plaquita de corte	TN. G 160404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado