

Garant**CC. T 060204, Clase: HB7410-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260052 HB7410-1
GTIN	4045197937797
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HB7410-1 Clase: HB7410-1
Rompevirutas: TAS
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 90 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 90 m/min

Clase	HB7410-1
Aplicación principal	Ti
Rompevirutas	TAS
Código ISO plaquita de corte	CCGT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado