

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Clase de artículo	210

Descripción**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Ø de corte D_c	20 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Ø D_3	12 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{min.}$	32 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{max.}$	10,13 mm
Longitud total L_{tot}	180 mm
Plaquita de corte adecuada	XOM.060310
Longitud de voladizo L_1	100 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro a_p	0,3 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,26 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	38 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2