




Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK7935, Denominación tipo W29: 18-010



Datos de pedido

Número de pedido	236910 18-010
GTIN	4047109288614
Clase de artículo	24T

Descripción

Idóneo para :

N.º 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 040304

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,13 mm/rev,

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,13 mm/rev,
Denominación	18-010
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304
Número de cambios/cortes	3
Clase	BK7935
Tipo	INOX
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		