

Plataforma de trabajo para carretilla apiladora, Tipo: 1115X1200



Datos de pedido

Número de pedido	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Clase de artículo	94B

Descripción

Ejecución:

Construcción estable del tubo de acero hecha de tubo redondo con seguro contra caída completo, incluyendo 2 dispositivos de parada EPI. Panel posterior de rejilla de alambre, plataforma de trabajo antideslizante. Asiento con carretilla elevadora de horquilla en el lado ancho. La sujeción con perno insertable impide el deslizamiento desde las horquillas. Con soporte de la herramienta galvanizado. Altura del parapeto de 1,10 m. Superficie de apoyo 1200x800 mm.

Aplicación:

Para un trabajo seguro durante los trabajos de reparación y de mantenimiento en partes elevadas de los edificios, iluminaciones del techo, etc.

Norma:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Lacado:

Amarillo naranja RAL 2000 **lacado**.

Nota:

Tenga en cuenta las especificaciones específicas de cada país al utilizar plataformas de trabajo con el toro. Plataformas de trabajo adecuadas para los países de Austria (con certificado TÜV Austria) y Bélgica a petición.

Descripción técnica

Profundidad	1040 mm
Capacidad de carga	300 kg
Engarces de acceso medida A	200 mm
Engarces de acceso medida C	80 mm
Distancia B entre engarces de acceso	600 mm
Peso	91 kg
Altura	1990 mm
Anchura	1200 mm
Superficie de apoyo anchura	1200 mm
Superficie de apoyo profundidad	800 mm
Tipo de producto	Plataforma de trabajo