



Lama de tronzar de acero, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w: 32/2,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	273000 32/2,2
GTIN	4045197941640
Clase de artículo	22B

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con plaquitas de tronzar n.º 273010.

Idóneo para:

Soporte n.º 273896 – 273898 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Suministro:

Incluye llave para el cambio de la plaquita.

Descripción técnica

Anchura b ₂	1,6 mm
Altura h ₁	24,8 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	100 mm
Altura de lama h ₅	32 mm
Ancho de tronzado w	2,2 mm
Longitud total L	150 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

