



## Juego de soportes de torneado de apriete, izquierda, Tamaño del mango: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	255111 20
GTIN	4045197941893
Clase de artículo	29W

### Descripción técnica

Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	28 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Código ISO Soporte	PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
Pieza de repuesto	259981 5
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de piezas de repuesto de soporte de apriete Tipo 5	259981 5
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/12 mm	250025 20/12
Soporte de torneado de apriete Tamaño de vástago / placa 20/12 mm	250019 20/12