

**Garant****Casquillo excéntrico, ØD3 H7: 32Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	290392 32L
GTIN	4045197997210
Clase de artículo	29K

**Descripción****Ejecución:**

Con intervalo de ajuste de  $\pm 0,5$  mm como máximo.

1 marca de graduación de la escala corresponde a 0,03 mm.

**Aplicación:**

Para el ajuste de precisión de soportes de ranura y de perfil en tornos sin eje Y.

**Idóneo para:**

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330 – 290359.

**Descripción técnica**

L <sub>1</sub>	85 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>2</sub>	70 mm
para Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Tipo de producto	Casquillo excéntrico

