

Garant
Casquillo excéntrico, ØD3 H7: 32mm

Datos de pedido

Número de pedido	290392 32
GTIN	4045197997203
Clase de artículo	29K

Descripción
Ejecución:

Con intervalo de ajuste de $\pm 0,5$ mm como máximo.

1 marca de graduación de la escala corresponde a 0,03 mm.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de soportes de ranura y de perfil en tornos sin eje Y.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330 – 290359.

Descripción técnica

L ₂	50 mm
L ₁	65 mm
Ø D ₂	48 mm
para Ø D _s	25 mm
Tipo de producto	Casquillo excéntrico

