

Garant
Casquillo excéntrico, ØD3 H7: 25mm

Datos de pedido

Número de pedido	290391 25
GTIN	4045197942159
Clase de artículo	29K

Descripción
Ejecución:

Con intervalo de ajuste de $\pm 0,5$ mm como máximo.

1 marca de graduación de la escala corresponde a 0,03 mm.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de soportes de ranura y de perfil en tornos sin eje Y.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330 – 290359.

Descripción técnica

Ø D ₂	40 mm
L ₁	50 mm
L ₂	40 mm
para Ø D _s	20 mm
Tipo de producto	Casquillo excéntrico

