

**Garant****Mandrino portafresas cilíndrico, con orificio para conducto de refrigeración,  
SK 40 A = 300, Ø de mandril d1: 16mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	301139 16
GTIN	4045197942241
Clase de artículo	31A

## Descripción

### Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con RFID/perforación Ballufchip.
- Superficie de apoyo del collar ampliada.

**Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

### Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

### Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

### Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

### Nota:

Otros tamaños a petición.

## Descripción técnica

Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	17 mm
Ø de mandril d <sub>1</sub>	16 mm
Longitud de voladizo medida A	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Adaptador	SK 40 A = 300
Norma	DIN 6357

Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas