

Garant**Mandrino portafresas cilíndrico, con orificio para conducto de refrigeración, SK 40 A = 200, Ø de mandril d1: 27mm****Datos de pedido**

Número de pedido	301138 27
GTIN	4045197942234
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con RFID/perforación Ballufchip.
- Superficie de apoyo del collar ampliada.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

Ø de mandril d ₁	27 mm
Ø D ₂	58 mm
Longitud cono portafresas L ₄	21 mm
Longitud de voladizo medida A	200 mm
Ø de sujeción D ₁	27 mm
Adaptador	SK 40 A = 200

Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas